EPIC® MH 10.0mm 접점

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

정보
최대 횡단면 및 전류용 크림프 접점
시장 표준과 호환되는 모듈 식 커넥터 시스템

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

철도

풍력 에너지

옥외용에 적합

튼튼함

전압

장점
은으로 도금 핀 및 소켓 접점
Klauke D 22와 HD 13 시리즈를 사용한 크림핑
연결부 단면적: 25, 35, 50, 70, 95mm²

응용 범위
기계 엔지니어링
재생 에너지

최근 업데이트 (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 10.0mm 접점

점검 설비
플랜트 엔지니어링
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

체결 방법:	크림프 종단: 25mm² ... 95mm²
스트리핑 길이 (mm):	23
재료:	brass silver plated CuZn / Ag
기계적작업 사이클:	500

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH 10.0mm 접점

품번	Article description	Contact type	커넥션 단면적 (mm²)	피스 / PU
EPIC® MH 10.0mm 작업 접점				
44423330	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0	메일	25	10
44423331	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0	피메일	25	10
44423332	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0	메일	35	10
44423333	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0	피메일	35	10
44423334	EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0	메일	50	10
44423335	EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0	피메일	50	10
44423336	EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0	메일	70	10
44423337	EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0	피메일	70	10
44423338	EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0	메일	95	10
44423339	EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0	피메일	95	10

최근 업데이트 (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.