

EPIC® MH 1.0mm contacts machined

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

정보

EPIC® MH 기가비트 모듈 용 금도금 처리 된 1mm 직경 접점

금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 가능



장점

EPIC® MH 기가비트 모듈 용 금도금 처리 된 1mm 직경 접점

금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 가능

응용 범위

기계 및 플랜트 엔지니어링
로봇 산업
재생 에너지
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트

스트리핑 길이 (mm):

4.2 ± 0.5mm

재료:

brass gold plated CuZn / Au

기계적작업 사이클:

500

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® MH 1.0mm contacts machined

품번	Article description	Contact type	도체 단면적 AWG	피스 / PU
44423285	EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	메일	28.0 - 24.0	100
44423286	EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	피메일	28.0 - 24.0	100
44423287	EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	메일	26.0 - 22.0	100
44423288	EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	피메일	26.0 - 22.0	100
44423289	EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	메일	24.0 - 20.0	100
44423290	EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	피메일	24.0 - 20.0	100