

EPIC® MH 8.0mm Contacts

하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



철도



풍력 에너지



화염 저지력



전압

장점

Crimp connection for permanent vibration proof contacting
EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능

응용 범위

기계 엔지니어링
로봇-빌딩
플랜트 엔지니어링
재생 에너지
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 8.0mm Contacts

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors
접촉 저항:	< 5 mOhm
체결 방법:	Crimp termination: 0.75 mm ² ... 4.0 mm ²
스트리핑 길이 (mm):	18
기계적작업 사이클:	500

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® MH 8.0mm Contacts

품번	Article description	Contact type	커넥션 단면적 (mm ²)	피스 / PU
EPIC® MH D=8.0 연결				
44423242	EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0	메일	10	10
44423246	EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0	피메일	10	10
44423243	EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0	메일	16	10
44423247	EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0	피메일	16	10
44423244	EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0	메일	25	10
44423248	EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0	피메일	25	10
44423245	EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0	메일	35	10
44423249	EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0	피메일	35	10