


EPIC® MH 10 multi frame

하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

정보

시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템
모듈용 프레임 시스템



기계 및 플랜트 엔지니어링



철도



태양 에너지



풍력 에너지



조립 시간

장점

자체 및 경쟁 모듈용 멀티 프레임
EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능

1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

PE 연결 1mm² ~ 6mm², 엔드 슬리브 포함, 10mm² 어댑터 포함

응용 범위

기계 엔지니어링

로봇 산업

플랜트 엔지니어링

재생 에너지

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 10 multi frame

철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)

재료:

아연 다이캐스팅

기계적작업 사이클:

500

온도 범위:

-40°C

+125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® MH 10 multi frame

품번	Article description	Contact type	Slots	피스 / PU
44423236	EPIC® MHS 10 R (A, B, C)	메일	3	10
44423237	EPIC® MHB 10 R (a, b, c)	피메일	3	10