EPIC® MH LWL Modul LC

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

EPIC® MH LWL module for fibre patchcords with LC connector

정보

6개의 조립식 LWL LC 커넥터를 하나의 모듈에 통합한 LWL 모듈
시장 표준과 호환되는 모듈 식 커넥터 시스템

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

철도

풍력 에너지

간섭 신호

장점

6개의 조립식 LWL LC 커넥터를 하나의 모듈에 통합한 LWL 모듈
LWL 데이터 전송 시 EMV로 인한 영향 없음
EPIC® MH LWL 모듈은 시장 표준과 호환 가능

직접 연결 및 정확한 연결 위치 추적을 위해 통합 커플링 부품(슬리브)을 하나의 모듈에 통합
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

최근 업데이트 (28.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH LWL Modul LC

응용 범위
기계 엔지니어링
재생 에너지
점검 설비
플랜트 엔지니어링
철도 응용 / 차량 구조

기술 데이터

화재성능:	UL94 V-0
접촉 번호/수치:	6
재료:	PA 폴리아미드
기계적작업 사이클:	500
온도 범위:	-40°C ~ +120°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (28.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MH LWL Modul LC

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Slots	피스 / PU
44423340	EPIC® MHS 6 LWL LC	메일	6	1	1
44423341	EPIC® MHB 6 LWL LC	피메일	6	1	1

최근 업데이트 (28.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.