


FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PTE

FLEXIMARK® Character holders PTE for marking cables with labels or character strips. For assembly with cable ties.



옥외용에 적합



화학적 저항성 우수



할로겐프리



내산성



자외선 저항

장점

자외선 복사와 다양한 화학 물질로부터 추가적으로 보호
매우 높은 유연성 보장: 라벨링 표기를 원하는 길이로 자를 수 있음

응용 범위

고유연성 보장:- 캐릭터 홀더를 필요한 길이로 자를 수 있음 - FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI 캐릭터 스트립, DYMO® 산업용 테이프에 적합함
케이블/전선관 마킹 용도
2.6mm 케이블 타이로 조립하거나 엔드 캡을 사용할 때는 나사와 리벳으로 조임

포함된 제품

비닐 봉지나 상자에 담겨 제공(그림 참조): 비닐 봉지에 담긴 캐릭터 홀더는 특정한 크기로 미리 잘려져 있음

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
ETIM 5.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재용 홀더

재료:

할로겐 프리 폴리에틸렌

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PTE

온도 범위:

-75°C 에서 최대 +80°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.

FLEXIMARK® 캐릭터 홀더 PTE

품번	제품 명칭	길이 (mm)	최대. 홀더 높이 (mm)	PU당 마커 개수	PU
Character holders PTE					
83259960	FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)	15000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (Plastic bag)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (Plastic bag)	1000	9.5	10	1
83259961	FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)	15000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (Plastic bag)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (Plastic bag)	1000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (Plastic bag)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (Plastic bag)	1000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1	1
Accessories for character holder PTE 9.5mm					
83252005	FLEXIMARK® Lock Button Mini FLKA 5206 YE	-	-	500	1
83252020	FLEXIMARK® End clap Mini FLG 5242 YE	-	-	100	1