

FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders

FLEXIMARK® 문자 받침 전기 산업에서 케이블 및 부품 마킹용 내산 스테인리스로 만든 문자 조립용 NM

정보

FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 PR 1 NM 7(품목 번호: M3251010)



옥외용에 적합



화학적 저항성 우수



내한성



내부식성



내산성



자외선 저항

장점

현장에서 빠르고 간단한 영구 마킹

응용 범위

케이블 및 부품 마킹 시스템

MR 스테인리스 스틸 캐릭터 장착

마커는 까다로운 환경 (예: 석유 및 가스, 철도)이 있는 모든 산업에서 사용 가능

인증

JQS 인증 아킬레스

주의

최근 업데이트 (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders

케이블 타이 (최대 너비 7.9 mm) 또는 나사 (최대 3 mm Ø) 장착

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
Dimensions:	크기 공차 +/- 1,5mm
정보:	높이: 약 11 mm 스크류 홀 Ø: 3 mm
재료:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
온도 범위:	-80°C~+500°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면 됩니다.

FLEXIMARK® NM Stainless steel - character holders

품번	제품 명칭	길이 (mm)	최대 문자 수	PU당 마커 개수	PU
83254214	FLEXIMARK® PR10 NM4	48.0	6	50	1
83254213	FLEXIMARK® PR10 NM5	60.0	8	50	1
83254212	FLEXIMARK® PR10 NM7	84.0	12	50	1
83254211	FLEXIMARK® PR10 NM9	108.0	16	50	1
83254215	FLEXIMARK® PR10 NM11	176.0	26	50	1
83254210	FLEXIMARK® PR10 NM24	288.0	46	50	1