HITRONIC® HVN 실외 케이블

스트랜드형 루즈 튜브 및 비금속 스트레인 구조가 있는 실외용 케이블

HITRONIC® HVN 실외 케이블, 표준 루즈 튜브, 설치류 보호, 유전체

12 섬유가 있는 A-DQ(ZN)B2Y

정보
실외 용도
직접 매설에 적합
Telecommunication cable, high number of fibers (up to 144)



할로겐프리

기계적 저항성

저중량

최적 변형 방지

자외선 저항

방수

장점
직접 매설에 적합
소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
낮은 마찰 외부 외장 기술 적합
케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위
외부 사용 용도
캠퍼스 백본

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

HITRONIC® HVN 실외 케이블

WAN 응용
산업 환경
전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이

제품 특성
섬유가 최대 144개인 스트랜드형 루즈 튜브
(섬유가 12개인 루즈 튜브 12개)
컬러 코드화된 광섬유 및 루즈 튜브
매우 잘 밀폐됨
설치류-보호
튼튼한 할로겐프리의 외피

제품 구성
최대 12 연합된 젤이 채워진 루즈 튜브
중앙 GRP 보강재
차수 강화 유리실 변형 방지장치
PE 외피
색상: 흑색 (RAL 9005)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
치수:	1 차 코팅 섬유: 250µm 케이블: 표 참조
코어 인식 코드:	섬유 색상 코드 데이터 시트 참조
Fibre type:	GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정::	A-DQ(ZN)B2Y
광 값:	데이터 시트 참조
광 섬유 타입:	코어 재질: 유리 클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경:	고정: ≥ 15 x 외경 동적: ≥ 20 x외경
온도 범위:	고정 설치: -40°C ~ +70°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
다른 모델은 요청 시 제공 가능

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HVN 실외 케이블

품번	제품 명칭	Fibre type	Number of fibres	외경 (mm)	무게 (kg/km)
멀티모드 G 50 OM4					
26600424	HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM4	50/125 OM4	24	11	64
26600448	HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM4	50/125 OM4	48	11	84
멀티모드 G 50 OM3					
26600324	HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3	50/125 OM3	24	11	64
26600348	HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3	50/125 OM3	48	11	84
멀티모드 G 50 OM2					
26600224	HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2	50/125 OM2	24	11	64
26600248	HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2	50/125 OM2	48	11	84
싱글모드 E 9 OS2					
26600924	HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	11	64
26600948	HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	11	84

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.