

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 연결 케이블

전기 기기용 PVC 전원 연결 라인

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

정보

요청시 다른 색상과 디자인 제공 가능



응용 범위

전기 장치

제품 특성

국제 플러그에 관한 추가적인 정보는, 당사의 웹 주소 www.lappkabel.de를 참조하시기 바랍니다

PVC 케이블 H05VV-F에 대한 적용 표준 EN 50565-2에 따라 주의를 기울여야 할 케이블 관련 응용 제한 사항 외에도, 검정색에서 벗어난 더 밝은 외부 외장 색상이 외부 시스의 UV 저항을 크게 줄이고, 따라서 직사광선 조사에서 완성된 전체 케이블의 옥외 사용성을 존중해야 합니다.

제품 구성

1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact

두번째 말단: 성형된 직선, 3핀 IEC 커플링

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576

ETIM 5.0 Class 설명: 전원코드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

ETIM 6.0 Class-Description: Power cord

코어 인식 코드:

VDE 0293-308 (표 T9)

도체 연합:

VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체

공칭 전압:

U0: 250 V AC

최근 업데이트 (29.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 연결 케이블

시험 전압:	2000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함
온도 범위:	5°C ~ 60°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.

* 타사제품, 랩 생산품 아님

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

DIN VDE 0620-1에 따라 안전 정보 준수를 바랍니다. 가정용과 유사한 목적의 플러그와 소켓 아울렛 - 파트 1: 일반 요구사항, 부록 E: "관련된 전자기계적 숙련도와 경험이 있는 사람만이 설치 할 수 있음"

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F 연결 케이블

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	색상	외경 (mm)	길이 (m)	구리 지수 kg/1.000 pieces
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
73222334	3 G 1.0	흑색	6.3 - 8	2.5	72
73222336	3 G 1.0	흑색	6.3 - 8	2.5	72
73222381	3 G 1.5	흑색	7.4 - 9.4	5	216
73222335	3 G 1.0	백색	6.3 - 8	2.5	72
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
74320106	3 G 1.5	흑색	7.4 - 9.4	3.5	151.2
74320092	3 G 1.5	흑색	7.4 - 9.4	7.5	324
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves					
70261139	3 G 1.0	흑색	6.3 - 8	1.5	43.2
70261140	3 G 1.0	흑색	6.3 - 8	2	57.6
70261141	3 G 1.0	흑색	6.3 - 8	3	86.4
70261166	3 G 1.0	흑색	6.3 - 8	5	144
70261145	3 G 1.0	회색	6.3 - 8	1.5	43.2
70261146	3 G 1.0	회색	6.3 - 8	2	57.6
70261147	3 G 1.0	회색	6.3 - 8	3	86.4
70261143	3 G 1.0	백색	6.3 - 8	2	57.6
70261144	3 G 1.0	백색	6.3 - 8	3	86.4
70261148	3 G 1.5	흑색	7.4 - 9.4	1.5	64.5
70261149	3 G 1.5	흑색	7.4 - 9.4	2	86
70261150	3 G 1.5	흑색	7.4 - 9.4	3	129
70261160	3 G 1.5	흑색	7.4 - 9.4	5	215
70261185	3 G 1.5	회색	7.4 - 9.4	1	43.2
70261154	3 G 1.5	회색	7.4 - 9.4	1.5	64.5
70261155	3 G 1.5	회색	7.4 - 9.4	2	86
70261156	3 G 1.5	회색	7.4 - 9.4	3	129
70362272	3 G 1.5	회색	7.4 - 9.4	4	172
70261151	3 G 1.5	백색	7.4 - 9.4	1.5	64.5
70261152	3 G 1.5	백색	7.4 - 9.4	2	86
70261153	3 G 1.5	백색	7.4 - 9.4	3	129
70261163	3 G 2.5	흑색	9.2 - 11.4	3	216