

## ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 상용 차량, 트럭 어플리케이션, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3 용 PVC 전력 및 제어케이블

### 정보

상용차용  
유해 물질 운송



옥외용에 적합



화학적 저항성 우수



내유성



자외선 저항

### 장점

특별한 ADR 승인  
ADR 인증을 통해 위험물질을 운송하는 차량내에서 사용가능

### 응용 범위

상용차용  
트레일러 또는 유사 트레일러에서 전기 장비의 배선

### 제품 특성

UV-저항성  
저온에 대한 저항성  
대부분의 오일, 화학물질과 기후 조건에 대한 저항성

### 인증

ISO 4141과 DIN/ISO 6722

### 제품 구성

최근 업데이트 (24.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>  
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.  
PN 0456 / 02\_03.16

## ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

순연동선 전선의 연합  
심선 절연 : PVC 주성분  
특별한 PVC-기반의 외피

### 기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104  
ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104  
ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드:

ISO 4141-3

데이터 쌍의 용량:

코어들 간의 비교 길이는 최대 50 pF/m 그리고, 각 데이터 송신 코어와 케이블 안에 모든 다른 코어들 간의 최대 100pF/m

도체 연합:

DIN/ISO 6722 에 따른 세선 도체

최소 곡률 반경:

12 x 외경

공칭 전압:

60 V

시험 전압:

5 kV rms , 최소 5 분.

온도 범위:

응용 범위, Class A  
고정 설치: -40°C ~ +85°C

### 비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.  
당사의 표준 길이는 [www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths)를 참조하시기 바랍니다  
포장 규격: 코일  $\leq 30$  kg or  $\leq 250$  m, 이 외에는 드럼  
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).  
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.  
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

# ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

| Article number          | 선심수(CORE) / 단면적(mm²)           | 외경 (mm) | 색상                                                                                        | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) |
|-------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY |                                |         |                                                                                           |               |            |
| 7027060                 | 2 x 1,0                        | 6       | 백색-흑색                                                                                     | 19.2          | 55         |
| 7027061                 | 2 x 1,0                        | 6       | 백색-갈색                                                                                     | 19.2          | 55         |
| 7027000                 | 2 x 1,5                        | 6.6     | 백색-흑색                                                                                     | 28.8          | 68         |
| 7027001                 | 2 x 1,5                        | 6.6     | 백색-갈색                                                                                     | 28.8          | 68         |
| 7027062                 | 3 x 1,0                        | 6.3     | 흑색-갈색-청색                                                                                  | 28.8          | 63         |
| 7027012                 | 3 x 1,0                        | 6.3     | 백색/갈색/청색,최신 ISO 디자인                                                                       | 28.8          | 63         |
| 7027063                 | 4 x 1,0                        | 6.8     | 백색/흑색/적색/갈색                                                                               | 38.4          | 81         |
| 7027034                 | 4 x 1,5                        | 7.5     | 백색/흑색/적색/갈색                                                                               | 57.6          | 106        |
| 7027064                 | 5 x 1,0                        | 7.5     | 백색/갈색/녹색/적색/회색                                                                            | 48            | 97         |
| 7027065                 | 5 x 1,0 + 1 x 2,5              | 9       | 1.0 =<br>녹색/갈색/적색/청색/자주색;<br>2.5 = 백색                                                     | 72            | 133        |
| 7027066                 | 5 x 1,0 + 1 x 2,5              | 9       | 1.0 =<br>황색/흑색/적색/청색/자주색;<br>2.5 = 백색                                                     | 72            | 133        |
| 7027015                 | 5 x 1,0 + 1 x 2,5              | 9       | 1.0 =<br>갈색/녹색/적색/회색/자주색;<br>2.5 = 백색, 최신ISO 디자인                                          | 72            | 133        |
| 7027016                 | 5 x 1,0 + 1 x 2,5              | 9       | 1.0 =<br>갈색/황색/적색/회색/자주색;<br>2.5 = 백색, 최신ISO 디자인                                          | 72            | 133        |
| 7027007                 | 7 x 0,75                       | 7.6     | 백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색                                                                      | 50.4          | 101        |
| 7027067                 | 7 x 1,5                        | 8.9     | 백색/흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색                                                                      | 100.8         | 166        |
| 7027068                 | 6 x 1,5 + 1 x 2,5              | 10.3    | ISO 4141 1.5 = 흑색/황색/적색/녹색/갈색/청색; 2.5 = 백색                                                | 110.4         | 187        |
| 7027069                 | 8 x 1,5 + 1 x 2,5              | 11.7    | ISO 4141 + 회색/자주색                                                                         | 139.2         | 239        |
| 7027070                 | 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) | 14.4    | 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 =<br>no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 =<br>no. 4, 9, 13; 1.5 = no. 14, 15 | 244.8         | 391        |
| 7027010                 | 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) | 14.4    | ISO 12098                                                                                 | 244.8         | 391        |
| 7027071                 | 10 x 1,5 + 3 x 2,5             | 14.4    | 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 =<br>no. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12; 2.5 =<br>no. 4, 9, 13                   | 216           | 367        |

## ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYV

| Article number | 선심수(CORE) / 단면적(mm <sup>2</sup> ) | 외경 (mm) | 색상                                                                        | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) |
|----------------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 7027017        | 5 x 1,5 + 2 x 2,5                 | 10.3    | 1.5 =<br>흑색/황색/녹색/갈색/청색; 2.5<br>= 백색/적색                                   | 120           | 217        |
| 7027004        | 8 x 1,5 + 5 x 2,5                 | 14.8    | 1.5 = 황색/청색/녹색/갈색/적<br>색/흑색/핑크색/백색-청색;<br>2.5 = 백색/오렌지/회색/백색-<br>흑색/백색-적색 | 235.2         | 360        |
| 7027073        | 9 x 1,5 + 4 x 2,5                 | 14.8    | 흑색 숫자가 있는 백색; 1.5 =<br>no. 2, 4 - 8, 10 - 12; 2.5 = no.<br>1, 3, 9, 13    | 225.6         | 352        |
| 7027074        | 4 x 6 + 1 x 1,5                   | 13.7    | 1.5 = 회색; 6.0 =<br>갈색/적색/흑색/청색                                            | 244.8         | 352        |