SILVYN® COMPACT M

니켈 도금 황동, 다양한 디자인의 공간 절약형 치수

SILVYN® COMPACT M은 광택 처리된 표면에 IP67 보호 기능을 제공하는 니켈 도금 황동 전선관

정보
Space-saving due to compact dimensions.





기계적 저항성

저중량

공간 요구 사항

튼튼함

내온도성

장점
공간절약 애플리케이션
높은 기계적 응력 용도
높은 인장 강도
내부식성

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합

기계 엔지니어링

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT M

철도 응용

제품 구성
미터법 연결 스레드
6각형 이음고리
나사 슬리브
캡 너트

주의
PG threaded versions are to be found in the online catalogue

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
인증:	UL 514B
요청시:	Available in stainless steel
재료:	바디: 니켈도금된 황동 씰링: 폴리아미드 O-링: NBR
보호 평가:	IP 66 IP 67
온도 범위:	-45°C ~ +105°C

비고
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® COMPACT M

품번	미터법 크기	SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX에 적합	SILVYN® HIPROJACKET에 적합	피스 / PU
SILVYN® COMPACT M				
61803846	16 x 1.5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1.5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1.5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1.5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1.5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1.5	3/4"	22	5
61803804	32 x 1.5	1"	25	5
61803805	40 x 1.5	1 1/4"	35	2
61803806	50 x 1.5	1 1/2"	38	2
61803807	63 x 1.5	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 45° M				
61803848	16 x 1.5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1.5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1.5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1.5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1.5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1.5	3/4"	22	5
61803854	32 x 1.5	1"	25	5
SILVYN® COMPACT 90° M				
61803808	16 x 1.5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1.5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1.5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1.5	3/4"	22	5
61803812	32 x 1.5	1"	25	5
61803813	40 x 1.5	1 1/4"	35	2
61803814	50 x 1.5	1 1/2"	38	2
61803815	63 x 1.5	2"	51	2

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.