SILVYN® COMPACT PG

니켈 도금 황동, 다양한 디자인의 공간 절약형 치수

SILVYN® COMPACT PG - IP67 보호 기능을 제공하는 광택 처리된 표면을 가진 니켈 도금 황동 전선관

정보
Space-saving due to compact dimensions.



기계적 저항성

저중량

공간 요구 사항

튼튼함

내온도성

장점
공간절약 애플리케이션
높은 기계적 응력 용도
높은 인장 강도
내부식성

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합

기계 엔지니어링

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT PG

철도 응용

제품 구성
PG 연결 나사
6각형 이음고리
나사 슬리브
캡 너트

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
인증:	UL 514B
재료:	바디: 니켈도금된 황동 씰링: 폴리아미드 O-링: NBR
보호 평가:	IP 67
온도 범위:	-45°C ~ +105°C

비고
* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® COMPACT PG

품번	PG 크기	SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX 에 적합	SILVYN® HIPROJACKET에 적합	피스 / PU
SILVYN® COMPACT PG				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13.5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	2
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° PG				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13.5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	2
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.