

SILVYN® OR

SILVYN® OR은 연동 프로파일 및 특수 PVC 재킷을 갖춘 방수, 내유성 전선관



기계적 저항성



튼튼함



내온도성



방수

장점

액체로부터 보호
높은 인장력
튼튼함
높은 충격 저항성
높은 내유성 및 내산성

응용 범위

기계 엔지니어링
플랜트 엔지니어링
변압기 건설
철도 응용
제지 산업

제품 구성

거친 프로파일의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
플라스틱 외피

최근 업데이트 (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® OR**주의**

PU = 10m(요청 시)

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

요청시:

드럼 요청시 10m 코일

길이가 더 길어짐

전달된 색상:

흑색

재료:

특별 PVC 피복의 아연 도금된 강철

온도 범위:

-20°C에서 +100°C

단기: 최대 +120°C

비고

* 타사제품, 랩 생산품 아님

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® OR

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	PU ring (m)
SILVYN® OR				
61712840	3/8"	12.6 x 17.8	85	75
61712850	1/2"	16 x 21.1	110	60
61712860	3/4"	21 x 26.4	140	50
61712870	1"	26.5 x 33	170	30
61712880	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	30
61712890	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61712900	2"	51.6 x 59.9	300	15