

SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2는 하나의 후크 프로필이 있는 금속 전선관으로 유연성이 뛰어나며 방수성 할로겐 프리 PVC 재킷

정보

할로겐프리



할로겐프리



기계적 저항성



튼튼함



내온도성



자외선 저항



방수

장점

UL 94V-0에 의한 높은 화염 저지력과 자체 소화력
액체로부터 보호
높은 충격 저항성
실외 또는 직접 매설에 적합
높은 기계적 저항성

응용 범위

공공 시설
기계 엔지니어링

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCCH-2

물기가 있는 곳에서 사용됩니다
높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
옥외

제품 특성

할로겐프리
연기가 적음
저독성

제품 구성

거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
플라스틱 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

전달된 색상:

검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

내부 전선관: 강철, 아연도금된
외피: 플라스틱, 할로겐프리
UL 94V-0에 따른 화재 성능

온도 범위:

-25°C ~+90°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® LCCH-2

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	PU ring (m)
SILVYN® LCCH-2				
61804793	12	10.2 x 14	40	25
61804794	16	13 x 17	45	25
61804795	20	16.9 x 21.5	50	25
61804796	25	21.1 x 26	60	25
61804797	32	28.1 x 34	90	25
61804798	40	37.6 x 44.5	120	10
61804799	50	48.4 x 55	130	10
61804788	63	57.5 x 64.5	160	10
61804789	75	70 x 79	190	10