

SILVYN® LCS-M

SILVYN® LCS-M은 통합 압력 실 (pressure seal)로 인해 IP65 보호 기능을 제공하는 회전식 니켈 도금 황동 전선관 부품



내부식성



최대 진동 보호



내유성



튼튼함

장점

높은 인장 강도
진동 보호
강화된 씰링

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN®

LCC-2 / LCCH-2

높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
물기가 있는 곳에서 사용됩니다

제품 구성

미터법 연결 스레드
6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
나사 슬리브
캡 너트

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCS-M**기술 데이터**

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23
재료:	바디: 니켈도금된 황동 실 씰링: PA 압축 실(씰)
보호 평가:	IP 65
온도 범위:	-50°C ~ +135°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® LCS-M

품번	미터법 크기	SW 1/2 mm	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	SILVYN® LCC-2/LCCH-2에 적합	피스 / PU
SILVYN® LCS-M						
55503470	16 x 1.5/1	20 / 22	39	10	12	10
55503471	16 x 1.5/2	24 / 26	40.9	10	16	10
55503472	20 x 1.5/1	24 / 26	41	10	16	10
55503473	20 x 1.5/2	26 / 29	41.8	10	20	10
55503474	25 x 1.5	33 / 35	50.7	12	25	10
55503475	32 x 1.5	40 / 42	56.9	13	32	2