SILVYN® LGF-2-M

SILVYN® LGF-2-M 고정된 설치에 사용하기 위한 니켈 도금 황동 전선관



내부식성

기계적 저항성

내유성

공간 요구 사항

튼튼함

내온도성

장점
고정 응용 분야
높은 인장 강도
공간 절약

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCCH-2

높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
옥외

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGF-2-M

제품 구성
미터법 연결 스레드
6각형 이음고리
캡 너트

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
재료:	니켈 도금 황동
보호 평가:	IP 54
온도 범위:	-50°C~+300°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LGF-2-M

품번	미터법 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	SILVYN® LCC-2 / LCCH-2에 적합	피스 / PU
SILVYN® LGF-2-M						
55501981	12 x 1.5	13	21	8	10	10
55502001	16 x 1.5/1	17	23	8	12	10
55502002	16 x 1.5/2	20	25	10	16	10
55502021	20 x 1.5/1	22	25	10	16	10
55502022	20 x 1.5/2	24	26.3	10	20	10
55502031	25 x 1.5	29	32.5	10	25	10
55502041	32 x 1.5	38	36.8	13	32	10
55502051	40 x 1.5	48	39	14	40	4
55502061	50 x 1.5	58	42	15	50	4
55502071	63 x 1.5	70	50	18	63	1
55502073	75 x 1,5	84	60	20	75	1

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.