


SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP is a nickel-plated brass conduit insert

정보

케이블이 손상되지 않도록 함



장점

케이블 손상 방지

높은 인장 강도

공간 절약

응용 범위

보호 전선관과 조합:

SILVYN® SSU / SSUE

전선관 엔드 커버

전선관의 피팅이 사용되지 않으면

높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

인증:

IEC EN 61386-23

재료:

니켈 도금 황동

보호 평가:

IP 40

온도 범위:

-50°C~+300°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® LGEP

품번	공칭 (노미날) 크기	SILVYN® SSUE에 적합	피스 / PU
SILVYN® LGEP			
55503179	10	10	10
55503180	12	13	10
55503181	16	16	10
55503182	20	20	10
55503183	25	25	10
55503184	32	32	10
55503185	40	40	4
55503186	50	50	4
55503187	63	63	1
55503188	75	75	1