SILVYN® MSK-M US

SILVYN® MSK-M US- 통합 케이블 스트레인 구조가 있는 스크류식 호스

정보
내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프





- 폭 넓은 클램핑 범위
- 최대 진동 보호
- 기계적 저항성
- 조립 시간
- 튼튼함
- 신뢰도
- 통합 SKINTOP® 케이블 그랜드

장점
최적 케이블과 전선관 압력 완화
최대 케이블 씰링
빠르고 쉬운 조립
폭 넓은 클램핑 범위
회전 방지 보호

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M US

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN®
AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
실내 또는 실외 응용
케이블이나 전선이 압력 완화와 추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 사용

제품 특성
SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성
옵션:
SKINTOP® MS-M 케이블 글랜드 또는

SKINTOP® MS-SC-M EMC 접속

내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 전선관 커넥션

주의
적합한 플랫 부속 부품은, SKINTOP® 미터법 부속 부품을 참조 하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
재료:	기본 타입: 본체: 니켈 도금된 구리 전선관 접속 마감재: CR/NBR 튜브 마감재: TPE
보호 평가:	Cable: IP 68 Conduit: IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 with SILVYN® AS-P
온도 범위:	-30°C ~ +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M US

품번	미터법 크기	Clamping range in mm	명확한 오프닝 (mm)	전선관 OØ (mm)에 적합	피스 / PU
SILVYN® AS 용 SILVYN® MSK-M					
55506080	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6.3	10	5
55506081	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506082	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11.5	17	5
55506083	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14.5	21	5
55506084	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19.5	27	5
55506085	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26.5	36	1
55506086	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506087	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45.5	56	1
SILVYN® MSK-M for SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506090	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6.3	10	5
55506091	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506092	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11.5	17	5
55506093	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14.5	21	5
55506094	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19.5	27	5
55506095	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26.5	36	1
55506096	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506097	63 x 1.5	34.0 - 45.0	45.5	56	1
SILVYN® MSK-SC-M for SILVYN® AS					
55506110	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6.3	10	5
55506111	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506112	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11.5	17	5
55506113	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14.5	21	5
55506114	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19.5	27	5
55506115	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26.5	36	1
55506116	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1
SILVYN® MSK-SC-M for SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506120	12 x 1.5	3.0 - 7.0	6.3	10	5
55506121	16 x 1.5	4.5 - 10.0	9	14	5
55506122	20 x 1.5	7.0 - 13.0	11.5	17	5
55506123	25 x 1.5	9.0 - 17.0	14.5	21	5

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.


SILVYN® MSK-M US

품번	미터법 크기	Clamping range in mm	명확한 오프닝 (mm)	전선관 ØØ (mm)에 적합	피스 / PU
55506124	32 x 1.5	11.0 - 21.0	19.5	27	5
55506125	40 x 1.5	19.0 - 28.0	26.5	36	1
55506126	50 x 1.5	27.0 - 35.0	36	45	1

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® MSK-M US





최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.