SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR은 전선관과 부품 사이의 EMC 연결을 위한 황동 클램핑 링

신뢰도

장점
SILVYN® US-M/US 글랜드와의 연결을 통한 간섭 전류를 사라지게 할 수 있음.

100°C 이상의 온도에서 클램핑 링은 씰링 대안으로 사용 가능

응용 범위
보호 전선관과 조합:
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU

EMC 커넥션

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000781 ETIM 5.0 Class 설명: 호스 나사 연결용 씰링
재료:	황동
온도 범위:	-40 °C에서 +250 °C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® US-MS-DR

품번	공칭 (노미날) 크기	적합한 전선관 공칭 크기	피스 / PU
SILVYN® US-AS/US-EDU-AS용 SILVYN® US-MS-DR			
61808168	10	10	50
61808169	14	14	50
61808170	17	17	50
61808180	19	19	50
61808190	21	21	50
61808200	27	27	25
61808201	36	36	25
61808202	45	45	20
61808204	56	56	10

최근 업데이트 (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16