

SILVYN® US

SILVYN® US는 사용된 보호 호스에 따라 IP40/IP54/IP66 보호 등급을 제공하는, 황동으로 제작된 PG 스크류식 호스입니다.



최대 진동 보호



공간 요구 사항



튼튼함



내온도성

장점

높은 인장 강도
공간 절약
진동 보호
다목적

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN®

AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

기계 엔지니어링

플랜트 엔지니어링

제품 특성

최적 디자인

제품 구성

PG 연결 나사

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® US

6각형 이음고리
나사 슬리브
씰링 성분
캡 너트

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
재료:	바디: 니켈도금된 황동 씰링 링: TPE
보호 평가:	IP 40 (SILVYN® AS, EDU-AS 과 EMC AS-CU 등과 함께) IP 54 (SILVYN® FPS 과 FD-PU 등과 함께) IP 66 (SILVYN® AS-P 함께)
온도 범위:	-40°C에서 +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® US

품번	PG 크기	명확한 오프닝 (mm)	적합한 전선관 공칭 크기	피스 / PU
SILVYN® US for SILVYN® AS				
55502661	7	6.5	10	50
55502662	9	10	14	50
55502663	11	12.5	17	50
55502664	13.5	14.5	19	50
55502665	16	16	21	50
55502666	21	21.5	27	25
55502667	29	29	36	25
55502668	36	38	45	20
55502669	48	49	56	10
SILVYN® US for SILVYN® AS-P				
55502671	7	6	10	50
55502672	9	8.5	14	50
55502673	11	11.5	17	50
55502674	13.5	13.5	19	50
55502675	16	15.5	21	50
55502676	21	20.5	27	25
55502677	29	27.5	36	25
55502678	36	36.5	45	20
55502679	48	47.5	56	10
SILVYN® US for SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU				
55502680	7	6	10	50
55502689	9	8.5	14	50
55502682	11	11.5	17	50
55502683	13.5	13.5	19	50
55502684	16	15.5	21	50
55502685	21	20.5	27	25
55502694	29	27.5	36	25
55502687	36	36.5	45	20
55502688	48	47.5	56	10

SILVYN® US

