SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - SILVYN® FPAS용 전선관 홀더

할로겐프리

최대 진동 보호

기계적 저항성

조립 시간

튼튼함

신뢰도

내온도성

장점

빠른 조립
간편한 해체
높은 기계적 강도
리브에 의해 유지되는 전선관
느슨한 부품 없음

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® FPAS

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

모든 용도를 위한 기계 벽면의 전선관의 조임

제품 특성
스크류 드라이버로 제거 가능
일체형 전선관 홀더

제품 구성
고정용 시추 홀을 갖춘 전선관 홀더

주의
UV 저항성 및 내후성

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
인증:	IEC EN 61386-23
전달된 색상:	회색(RAL 7031) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA66 할로겐 프리
온도 범위:	-50°C ~ +135°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

품번	공칭 (노미날) 크기	홀 Ø (mm)	SILVYN® FPAS에 적합	피스 / PU
SILVYN® FCL 검정색				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506954	32	6	32	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL 회색				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506949	32	6	32	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.