SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° M - SILVYN® FPAS용 전선관 연결

최대 진동 보호

조립 시간

공간 요구 사항

내온도성

다양한 승인 인증

장점

90° 각도로 설치 용이
빠른 조립
높은-인장력
씰링
진동 보호

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® FPAS

강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장
제한된 공간의 응용을 위한 것

제품 특성

UV 저항성 및 내후성 검정색

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG 90° M

스크류 드라이버로 제거 가능

인증
UL FILENUMBER E308201

제품 구성
미터법 연결 스레드
90° 앨보우
몸체
통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

주의
PG threaded versions are to be found in the online catalogue

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23
전달된 색상:	회색(RAL 7031) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA66 할로겐 프리
보호 평가:	IP66
온도 범위:	-50°C ~ +135°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAG 90° M

품번	미터법 크기	SILVYN® FPAS에 적합	피스 / PU
SILVYN® FPAG 90° M 검정색			
55506485	12 x 1.5	10	10
55506495	16 x 1.5	13	10
55506505	16 x 1.5	16	10
55506515	20 x 1.5	16	10
55507075	20 x 1.5	18	10
55506526	20 x 1.5	20	10
55506525	20 x 1.5	21	10
55506536	25 x 1.5	25	10
55506535	25 x 1.5	28	10
55506545	32 x 1.5	34	10
55507085	40 x 1.5	42	1
55506555	50 x 1.5	42	1
55506565	50 x 1.5	54	1
55506575	63 x 1.5	54	1
55507095	63 x 1.5	67	1
SILVYN® FPAG 90° M 회색			
55506480	12 x 1.5	10	10
55506490	16 x 1.5	13	10
55506500	16 x 1.5	16	10
55506510	20 x 1.5	16	10
55507070	20 x 1.5	18	10
55506521	20 x 1.5	20	10
55506520	20 x 1.5	21	10
55506531	25 x 1.5	25	10
55506530	25 x 1.5	28	10
55506540	32 x 1.5	34	10
55507080	40 x 1.5	42	1
55506550	50 x 1.5	42	1
55506560	50 x 1.5	54	1
55506570	63 x 1.5	54	1
55507090	63 x 1.5	67	1

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.