SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - SILVYN® FPAS용 전선관 연결



할로겐프리

최대 진동 보호

조립 시간

최적 변형 방지

내온도성

다양한 승인 인증

장점

빠른 조립
높은-인장력
씰링
진동 보호

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® FPAS

강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG PG

UV 저항성 및 내후성 검정색
스크류 드라이버로 제거 가능

인증
UL FILENUMBER E308201

제품 구성
PG 연결 나사
몸체
통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23
전달된 색상:	회색(RAL 7031) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA66 할로겐 프리
보호 평가:	IP 66
온도 범위:	-50°C ~ +135°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAG PG

품번	SILVYN® FPAS에 적합	피스 / PU
SILVYN® FPAG PG 검정색		
55506585	10	10
55506595	10	10
55506605	13	10
55506615	16	10
55506625	16	10
55506635	16	10
55506645	18	10
55506995	21	10
55506655	21	10
55506665	28	10
55506675	34	10
55506685	42	2
55506695	54	2
55506705	67	2
SILVYN® FPAG PG 회색		
55506580	10	10
55506590	10	10
55506600	13	10
55506610	16	10
55506620	16	10
55506630	16	10
55506640	18	10
55506990	21	10
55506650	21	10
55506660	28	10
55506670	34	10
55506680	42	2
55506690	54	2
55506700	67	2

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.