

## SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX P - T/Y용 플러그



### 장점

SILVYN®FPAX T/Y 시스템용 정지 플러그

### 응용 범위

보호 전선관과 조합:  
SILVYN® FPAS

### 기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class 설명: 주름진 플라스틱 호스용 커플러

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class 설명: 파형 호스용 커넥터

전달된 색상:

검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA66

할로겐 프리

Polyester Elastomer

보호 평가:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

온도 범위:

-50°C ~ +135°C

### 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® FPAX P

| 품번                | 공칭 (노미날) 크기 | SILVYN®FPAX T/Y에 적합 | 피스 / PU |
|-------------------|-------------|---------------------|---------|
| SILVYN®<br>FPAX P |             |                     |         |
| 55507370          | 16          | 16                  | 5       |
| 55507371          | 21          | 21                  | 5       |
| 55507372          | 28          | 28                  | 5       |
| 55507373          | 34          | 34                  | 3       |