

SILVYN® FPAX T

SILVYN® FPAX T - SILVYN® FPAS용 T 모양 분배기



장점

빠른 조립
높은 인장 강도
방수
진동 보호

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® FPAS

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 ETIM 5.0 Class 설명: 주름진 플라스틱 호스용 커플러
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001172 ETIM 6.0 Class 설명: 파형 호스용 커넥터
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA66 할로겐 프리 Polyester Elastomer
보호 평가:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
온도 범위:	-50°C ~ +135°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® FPAX T

품번	공칭 (노미날) 크기	홀 Ø (mm)	SILVYN® FPAS에 적합	피스 / PU
SILVYN® FPAX T				
55507340	16	6	16	3
55507341	21	6	21	3
55507342	28	6	28	3
55507343	34	7	34	3
55507344	42	7	42	3