

SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA - SILVYN® MAXI PA를 위해 특별히 설계된 일체형 연결 플랜지



조립 시간



튼튼함



신뢰도

장점

찢김 저항성 커넥션
안전한 전선관 삽입

응용 범위

보호 전선관과 조합
SILVYN® MAXI PA

기계 엔지니어링
케이블과 전선의 묶음 및 가이드

제품 구성

SILVYN® MAXI PA와 함께 사용하도록 특별히 설계된 클랩 메카니즘이 있는 일체형 커넥터. 특수 설계 덕분에 전선관을 사전에 잠그고 연결 준비 가능

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

전달된 색상:

회색 (RAL 7001)

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFG-PA

재료:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성 PA6 할로겐프리
보호 평가:	IP 54 IP 66, AFG-PA/AFW-PA 쉴
온도 범위:	-40°C ~ +115°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® AFG-PA

품번	공칭 (노미날) 크기	피스 / PU
SILVYN® AFG-PA 회색		
55001080	70	1
55001081	95	1
SILVYN® AFG-PA 검정색		
55001085	70	1
55001086	95	1