

SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® Dichtung AFG-PA / AFW-PA 큰 직경 연결 플랜지와 함께 사용하기 위한 씰링 링



조립 시간



튼튼함



신뢰도

장점

SILVYN® AFG-PA 및 SILVYN® AFW-PA의 IP 보호 수준 높임

응용 범위

보호 전선관과 조합
SILVYN® MAXI PA

기계 엔지니어링
케이블과 전선의 묶음 및 가이드

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
ETIM 5.0 Class 설명: 호스 나사 연결용 씰링

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000781
ETIM 6.0 Class 설명: 스크류식 호스용 씰링 링

전달된 색상:

회색 (RAL 7001)
검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA6
할로겐프리

보호 평가:

IP 54
IP 66, AFG-PA/AFW-PA 씰

온도 범위:

-40°C ~ +115°C

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® gasket AFG-PA / AFW-PA

품번	공칭 (노미날) 크기	피스 / PU
AFG-PA, AFW-PA 용 SILVYN® seal		
55001082	70	1
55001083	95	1