SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV 나눌 수 있는 전선관 SILVYN® SPLIT으로 후속 설치하기 위한 분할 가능한 전선관



할로겐프리

조립 시간

내온도성

자외선 저항

장점

빠르고 쉬운 조립
대체 장착 가능한 전선관 삽입

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® SPLIT

기계 엔지니어링
전기 산업
조립 후 케이블과 전선을 보호해야 하는 장소에서 사용

제품 특성

분리되는 카운터 너트 포함

주의

UV 저항성 및 내후성

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT COV-M

	ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	할로겐 프리 PA
온도 범위:	-40°C ~ +120°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SPLIT COV-M

품번	미터법 크기	SILVYN® SPLIT에 적합	피스 / PU
SILVYN® SPLIT COV-M(카운터 너트 미포함)			
61806680	16 x 1.5	10	100
61806681	20 x 1.5	14	100
61806682	25 x 1.5	20	50
61806683	32 x 1.5	23	50
61806684	40 x 1.5	37	25
61806685	50 x 1.5	45	25

최근 업데이트 (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16