

FIPLOCK® ONE 90° 금속 M

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE 90° 금속 M

정보

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템



철도



화학적 저항성 우수



화염 저지력



할로겐프리



내한성



최대 진동 보호



기계적 저항성



조립 시간

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° 금속 M



저중량



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



자외선 저항



방수



장점

치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성

360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증:

IEC EN 61386-23
EN 45545-2 HL3

전달된 색상:

회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA 6
할로겐 프리
UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가:

IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위:

-45°C ~ +120°C

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° 금속 M

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

FIPLOCK® ONE 90° 금속 M

품번	미터법 크기	SW (mm)	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	설계	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
61804687	12 x 1.5	11	5	5.7	90° corner angle	10	검정색	10
61804688	16 x 1.5	14	5	8.7	90° corner angle	10	검정색	10
61804689	16 x 1.5	14	5	9	90° corner angle	12	검정색	10
61804690	20 x 1.5	18	6	12.8	90° corner angle	12	검정색	10
61804691	20 x 1.5	16	6	10.2	90° elbow angle	17	검정색	10
61804692	25 x 1.5	21	7	14.8	90° elbow angle	17	검정색	10
61804693	25 x 1.5	21	7	15.9	90° elbow angle	23	검정색	6
61804694	32 x 1.5	27	8	22.8	90° elbow angle	23	검정색	6
61804695	32 x 1.5	27	8	22.8	90° elbow angle	29	검정색	6
61804696	40 x 1.5	34	8	28.5	90° elbow angle	29	검정색	6
61804697	40 x 1.5	36	8	30.2	90° elbow angle	36	검정색	4
61804698	50 x 1.5	46	9	36.1	90° elbow angle	36	검정색	4
61804699	50 x 1.5	46	9	38.9	90° elbow angle	48	검정색	4
61804701	63 x 1.5	55	10	47.9	90° elbow angle	48	검정색	4
61804704	12 x 1.5	11	5	5.7	90° corner angle	10	회색	10
61804706	16 x 1.5	14	5	8.7	90° corner angle	10	회색	10
61804707	16 x 1.5	14	5	9	90° corner angle	12	회색	10
61804708	20 x 1.5	18	6	12.8	90° corner angle	12	회색	10
61804709	20 x 1.5	16	6	10.2	90° elbow angle	17	회색	10
61804711	25 x 1.5	21	7	14.8	90° elbow angle	17	회색	10
61804713	25 x 1.5	21	7	15.9	90° elbow angle	23	회색	6
61804714	32 x 1.5	27	8	22.8	90° elbow angle	23	회색	6
61804715	32 x 1.5	27	8	22.8	90° elbow angle	29	회색	6
61804716	40 x 1.5	34	8	28.5	90° elbow angle	29	회색	6
61804717	40 x 1.5	36	8	30.2	90° elbow angle	36	회색	4
61804718	50 x 1.5	46	9	36.1	90° elbow angle	36	회색	4
61804719	50 x 1.5	46	9	38.9	90° elbow angle	48	회색	4
61804721	63 x 1.5	55	10	47.9	90° elbow angle	48	회색	4
61804724	12 x 1.5	11	10	5.7	90° corner angle	10	검정색	10
61804725	16 x 1.5	14	10	8.7	90° corner angle	10	검정색	10
61804726	16 x 1.5	14	10	9	90° corner angle	12	검정색	10
61804727	20 x 1.5	18	10	12.8	90° corner angle	12	검정색	10
61804728	20 x 1.5	16	10	10.2	90° elbow angle	17	검정색	10

FIPLOCK® ONE 90° 금속 M

품번	미터법 크기	SW (mm)	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	설계	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
61804729	25 x 1.5	21	11	14.8	90° elbow angle	17	검정색	10
61804731	25 x 1.5	21	11	15.9	90° elbow angle	23	검정색	6
61804734	32 x 1.5	27	13	22.8	90° elbow angle	23	검정색	6
61804735	32 x 1.5	27	13	22.8	90° elbow angle	29	검정색	6
61804736	40 x 1.5	34	13	28.5	90° elbow angle	29	검정색	6
61804737	40 x 1.5	36	13	30.2	90° elbow angle	36	검정색	4
61804738	50 x 1.5	46	14	36.1	90° elbow angle	36	검정색	4
61804739	50 x 1.5	46	14	38.9	90° elbow angle	48	검정색	4
61804745	63 x 1.5	55	14	47.9	90° elbow angle	48	검정색	4
61804746	12 x 1.5	11	10	5.7	90° corner angle	10	회색	10
61804747	16 x 1.5	14	10	8.7	90° corner angle	10	회색	10
61804748	16 x 1.5	14	10	9	90° corner angle	12	회색	10
61804749	20 x 1.5	18	10	12.8	90° corner angle	12	회색	10
61804751	20 x 1.5	16	10	10.2	90° elbow angle	17	회색	10
61804754	25 x 1.5	21	11	14.8	90° elbow angle	17	회색	10
61804755	25 x 1.5	21	11	15.9	90° elbow angle	23	회색	6
61804756	32 x 1.5	27	13	22.8	90° elbow angle	23	회색	6
61804757	32 x 1.5	27	13	22.8	90° elbow angle	29	회색	6
61804758	40 x 1.5	34	13	28.5	90° elbow angle	29	회색	6
61804759	40 x 1.5	36	13	30.2	90° elbow angle	36	회색	4
61804761	50 x 1.5	46	14	36.1	90° elbow angle	36	회색	4
61804764	50 x 1.5	46	14	38.9	90° elbow angle	48	회색	4
61804765	63 x 1.5	55	14	47.9	90° elbow angle	48	회색	4

FIPLOCK® ONE 90° 금속 M

