

FIPLOCK® ONE-CT

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK[®] ONE-CT

정보

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템



철도



화학적 저항성 우수



화염 저지력



할로겐프리



내한성



최대 진동 보호



기계적 저항성



조립 시간

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-CT



저중량



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



자외선 저항



방수



장점

치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성

360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

전달된 색상:

회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA 6

할로겐 프리

UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가:

IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위:

-45°C ~ +120°C

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-CT

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

FIPLOCK® ONE-CT

품번	공칭 (노미날) 크기	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	Suitable size of smooth tube	색상	피스 / PU
61805051	12 / M16	12	M16	검정색	10
61805053	17 / M18	17	M18	검정색	10
61805054	17 / M20	17	M20	검정색	10
61805057	23 / M25	23	M25	검정색	6
61805059	29 / M32	29	M32	검정색	6
61805061	36 / M40	36	M40	검정색	4
61805063	48 / M50	48	M50	검정색	4
61805065	12 / M16	12	M16	회색	10
61805067	17 / M18	17	M18	회색	10
61805068	17 / M20	17	M20	회색	10
61805071	23 / M25	23	M25	회색	6
61805073	29 / M32	29	M32	회색	6
61805075	36 / M40	36	M40	회색	4
61805077	48 / M50	48	M50	회색	4
61805052	12 / PG11	12	PG11	검정색	10
61805055	17 / PG 13,5	17	PG13,5	검정색	10
61805056	17 / PG16	17	PG16	검정색	10
61805058	23 / PG21	23	PG21	검정색	6
61805060	29 / PG29	29	PG29	검정색	6
61805062	36 / PG36	36	PG36	검정색	4
61805064	48 / PG48	48	PG48	검정색	4
61805066	12 / PG11	12	PG11	회색	10
61805069	17 / PG13,5	17	PG13,5	회색	10
61805070	17 / PG16	17	PG16	회색	10
61805072	23 / PG21	23	PG21	회색	6
61805074	29 / PG29	29	PG29	회색	6
61805076	36 / PG36	36	PG36	회색	4
61805078	48 / PG48	48	PG48	회색	4

FIPLOCK® ONE-CT

