

FIPLOCK® ONE MS-M

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE MS-M

정보

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템
내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프



철도



화학적 저항성 우수



화염 저지력



할로겐프리



내한성



최대 진동 보호



기계적 저항성



조립 시간

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-M



저중량



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



자외선 저항



방수



장점

치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성

360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장
케이블 압력 완화

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

전달된 색상:

회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료:

PA 6

할로겐 프리

UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가:

IP66/IP67/IP68/IP69

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-M

온도 범위:

-45°C ~ +120°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

FIPLOCK® ONE MS-M

품번	미터법 크기	Clamping range in mm	SW 1/2 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
FIPLOCK® ONE MS-M							
61804891	12 x 1.5	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	6.5	10	검정색	10
61804892	16 x 1.5	4.5 - 10.0	20.0 / 20.0	7	10	검정색	10
61804893	16 x 1.5	4.5 - 10.0	20.0 / 22.0	7	12	검정색	10
61804894	20 x 1.5	7.0 - 13.0	24.0 / 22.0	8	12	검정색	10
61804895	20 x 1.5	7.0 - 13.0	24.0 / 27.0	8	17	검정색	10
61804896	25 x 1.5	9.0 - 17.0	29.0 / 27.0	8	17	검정색	10
61804897	25 x 1.5	9.0 - 17.0	29.0 / 36.0	8	23	검정색	6
61804898	32 x 1.5	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	9	23	검정색	6
61804899	32 x 1.5	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	9	29	검정색	6
61804901	40 x 1.5	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	9	29	검정색	6
61804902	40 x 1.5	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	9	36	검정색	4
61804903	50 x 1.5	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	10	36	검정색	4
61804904	50 x 1.5	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	10	48	검정색	4
FIPLOCK® ONE MS-M XL							
61804905	12 x 1.5	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	12	10	검정색	10
61804906	16 x 1.5	4.5 - 10.0	20.0 / 20.0	12	10	검정색	10
61804907	16 x 1.5	4.5 - 10.0	20.0 / 22.0	12	12	검정색	10
61804908	20 x 1.5	7.0 - 13.0	24.0 / 22.0	12	12	검정색	10
61804909	20 x 1.5	7.0 - 13.0	24.0 / 27.0	12	17	검정색	10
61804911	25 x 1.5	9.0 - 17.0	29.0 / 27.0	12	17	검정색	10
61804912	25 x 1.5	9.0 - 17.0	29.0 / 36.0	12	23	검정색	6
61804913	32 x 1.5	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	15	23	검정색	6
61804914	32 x 1.5	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	15	29	검정색	6
61804919	63 x 1.5	34.0 - 45.0	75.0 / 65.0	15	48	검정색	4
61804915	40 x 1.5	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	15	29	검정색	6
61804916	40 x 1.5	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	15	36	검정색	4
61804917	50 x 1.5	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	15	36	검정색	4
61804918	50 x 1.5	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	15	48	검정색	4