FIPLOCK® ONE MS-NPT

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE MS-NPT

정보
혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템
내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프



- 철도
- 화학적 저항성 우수
- 화염 저지력
- 할로겐프리
- 내한성
- 최대 진동 보호
- 기계적 저항성
- 조립 시간

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-NPT


저중량


최적 변형 방지


튼튼함


신뢰도



자외선 저항


방수



장점
치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
우수한 IP 등급
빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위
FIPLOCK®

PA6 / PA12에 최적화
증가 된 방수성에 대한 요구
실내 및 실외 사용

제품 특성
360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장
케이블 압력 완화

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
전달된 색상:	회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA 6 할로겐 프리 UL 94V-0에 따른 화재 성능
보호 평가:	IP66/IP67/IP68/IP69

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-NPT

온도 범위:	-45°C ~ +120°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE MS-NPT

품번	공칭 (노미날) 크기	Clamping range in mm	SW 1/2 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화	색상	피스 / PU
61804931	NPT 1/4"	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	15	10	검정색	10
61804932	NPT 3/8"	4.5 - 9.0	20.0 / 20.0	15	10	검정색	10
61804933	NPT 3/8"	4.5 - 9.0	20.0 / 22.0	15	12	검정색	10
61804934	NPT 1/2"	7.0 - 12.5	24.0 / 22.0	15	12	검정색	10
61804935	NPT 1/2"	7.0 - 12.5	24.0 / 27.0	15	17	검정색	10
61804936	NPT 3/4"	9.0 - 16.5	29.0 / 27.0	15	17	검정색	10
61804937	NPT 3/4"	9.0 - 16.5	29.0 / 36.0	15	23	검정색	6
61804938	NPT 1"	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	15	23	검정색	6
61804939	NPT 1"	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	15	29	검정색	6
61804941	NPT 1-1/4"	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	17	29	검정색	6
61804942	NPT 1-1/4"	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	17	36	검정색	4
61804943	NPT 1-1/2"	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	17	36	검정색	4
61804944	NPT 1-1/2"	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	17	48	검정색	4
61804945	NPT 2"	34.0 - 45.0	67.0 / 65.0	17	48	검정색	4

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.