

SILVYN® KCLICK 90° PG

SILVYN® KCLICK 90° PG - SILVYN® RILL용 각진 PG 나사 전선관 연결



조립 시간



내온도성



다양한 승인 인증

장점

90° 각도로 설치 용이
빠른 조립
간편한 해체
높은-인장력
높은 씰링 성능

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

제한된 공간의 응용을 위한 것
회전 응용

인증

UL FILENUMBER E308201

제품 구성

PG 연결 나사

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK 90° PG

90° 엘보우
내부 마감 처리된 본체
스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
전달된 색상:	회색(RAL 7001) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA6 할로겐프리
보호 평가:	IP 68 IP 69
온도 범위:	-40°C ~ +115°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® KCLICK 90° PG

품번	PG 크기	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	외부지름을 고려한 전선관을 위한 것	SILVYN® RILL에 적합	피스 / PU
SILVYN® KCLICK 90° PG 회색						
61801020	9	10	12	13	13	50
61801030	11	10	15.5	15.8	16	50
56000100	13.5	13	15.5	18.5	18	50
61801040	16	13	18	21.2	21	50
61801050	21	13	24	28.5	28	25
61801060	29	15	32	34.5	34	10
61801061	36	15	36.5	42.5	42	10
61801062	48	16	48.5	54.5	54	5
SILVYN® KCLICK 90° PG 검정색						
61801025	9	10	12	13	13	50
61801035	11	10	15.5	15.8	16	50
56000105	13.5	13	15.5	18.5	18	50
61801045	16	13	18	21.2	21	50
61801055	21	13	24	28.5	28	25
61801065	29	15	32	34.5	34	10
61801075	36	15	36.5	42.5	42	10
61801085	48	16	48.5	54.5	54	5