

## SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - SILVYN® RILL용 Y형 분배기



조립 시간



내온도성

### 장점

빠른 조립  
간편한 해체  
높은-인장력  
다양한 전선관 크기의 쉬운 조합

### 응용 범위

보호 전선관과 조합  
SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL 전선관용 Y형 분배기

### 인증

UL FILENUMBER E308201

### 제품 구성

3 x 전선관 접속  
M5 나사 고정용 보어 구멍 2개

### 기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KCLICK-Y

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분류 ETIM 6: | ETIM 5.0 Class 설명: 주름진 플라스틱 호스용 커플러<br>ETIM 6.0 Class-ID: EC001172<br>ETIM 6.0 Class 설명: 파형 호스용 커넥터 |
| 요청시:       | 더 많은 크기 / 조합                                                                                        |
| 전달된 색상:    | 회색(RAL 7001)<br>검정색(RAL 9005), UV 저항성                                                               |
| 재료:        | PA6<br>할로겐프리                                                                                        |
| 보호 평가:     | IP 68<br>IP 69                                                                                      |
| 온도 범위:     | -40°C ~ +115°C                                                                                      |

### 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.  
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

## SILVYN® KLICK-Y

| 품번                  | 공칭 (노미날) 크기   | 외부지름을 고려한 전선관을 위한 것 | SILVYN® RILL에 적합 | 피스 / PU |
|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------|
| SILVYN® KLICK-Y 회색  |               |                     |                  |         |
| 61801090            | 2 x 10/1 x 13 | 10 / 13             | 10/13            | 10      |
| 61801100            | 3 x 13        | 13                  | 13               | 10      |
| 61801110            | 2 x 13/1 x 16 | 13 / 15.8           | 13/16            | 10      |
| 56000130            | 3 x 16        | 15.8                | 16               | 10      |
| SILVYN® KLICK-Y 검정색 |               |                     |                  |         |
| 61801095            | 2 x 10/1 x 13 | 10 / 13             | 10/13            | 10      |
| 61801105            | 3 x 13        | 13                  | 13               | 10      |
| 61801115            | 2 x 13/1 x 16 | 13 / 15.8           | 13/16            | 10      |
| 56000135            | 3 x 16        | 15.8                | 16               | 10      |