

SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL PA12 구조 및 다양한 액세서리로 인해 최상의 보호 기능을 제공하는 일반적인 병렬 물결 모양의 전선관

정보

지속적인 움직임을 위해 설계



화학적 저항성 우수



화염 저지력



할로겐프리



내한성



케이블 체인



내온도성



방수



다양한 승인 인증

장점

안정적인 구조

저온에서 높은 유연성

난연성 및 자체 소화, UL 94V-2에 따름

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® RILL PA 12

구김-저항성
높은 유연성

응용 범위

기계 엔지니어링
드래그 체인 (SILVYN® CHAIN)

빌딩 자동제어
로봇-빌딩
실외 응용 (검정색)

제품 특성

할로겐 및 카드뮴 프리
마모저항성
오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성

인증

UL FILENUMBER E308201

제품 구성

미세 주름 폴리아미드 12 전선관

주의

UV 및 기후 저항성, 검정색

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스
인증:	IEC EN 61386-23 UL File No. E308201 DNV, Lloyd's Register EN 45545-2 (HL-3)
전달된 색상:	회색(RAL 7001) 검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료:	PA 12 실리콘 프리 할로겐 프리 UL 94V-2에 따른 불에 대한 특성
온도 범위:	-50°C ~ +100°C 단기 +150°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® RILL PA 12

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	SILVYN® KLICK-M/90°M에 적합	SILVYN® KLICK-PG/90°PG에 적합	SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ에 적합	PU (m)
SILVYN® RILL PA 12 회색							
61815100	10	6.5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815110	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815120	16	12 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815180	18	14.3 x 18.5	27	-	13,5	-/13,5	50
61815130	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815140	28	23 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815150	34	29 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815160	42	36 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815170	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25
SILVYN® RILL PA 12 검정색							
61815105	10	6.5 x 10	13	10 x 1,5	7/-	12 x 1,5/7	50
61815115	13	10 x 13	15	12 x 1,5/16 x 1,5	9	16x1,5/9	50
61815125	16	12 x 15.8	22	16 x 1,5/20 x 1,5	11	20x1,5/11	50
61815185	18	14.3 x 18.5	27	-	13,5	-/13,5	50
61815135	21	16.5 x 21.2	35	20 x 1,5	16	25x1,5/16	50
61815145	28	23 x 28.5	45	25 x 1,5	21	32x1,5/21	50
61815155	34	29 x 34.5	50	32 x 1,5	29	40x1,5/29	25
61815165	42	36 x 42.5	80	40 x 1,5	36	50x1,5/36	25
61815175	54	48 x 54.5	100	50 x 1,5	48	63x1,5/48	25