SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 케이블 마모로부터 보호하기 위한 브레이드 슬리브

정보
간단하고 빠른 케이블 묶음



폭 넓은 클램핑 범위

저중량

신뢰도

내온도성

자외선 저항

장점
열 절단 공구가 필요없이 절단 가능
전선관의 끝 부분에 마모없이 길이로 자름
마모 보호
간단하고 빠른 케이블 묶음
먼지에 대한 보호

응용 범위
간편한 케이블 보호
추가적인 절연체
케이블과 전선의 묶음 및 가이드
낮은 설치류 보호

제품 특성
마모저항성
유연한
저온에서 절단 가능

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® BRAID PA6

제품 구성
폴리아미드 6.6 - 할로겐프리

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0클래스 설명 : 편조 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class 설명: 속이 빈 편조 호스
요청시:	롤에 대량 용기 다양한 크기 제공
주의:	할로겐 및 카드뮴 프리 UL94 V-2에 따른 난연성
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료:	폴리아미드 6.6 - 할로겐프리
온도 범위:	-55°C에서 +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® BRAID PA6

품번	공칭 (노미날) 크기	Clamping range in mm	색상	PU (m)
SILVYN® BRAID PA6				
61721260	6	4 - 10	검정색	20
61721261	12	10 - 14	검정색	15
61721262	16	14 - 24	검정색	15
61721263	20	18 - 26	검정색	10
61721264	30	26 - 34	검정색	10
61721265	40	32.0 - 42.0	검정색	5
SILVYN®BRAID PA6 - 코일 제품				
61721266	6	4.0 - 10.0	검정색	750
61721267	12	10.0 - 14.0	검정색	500
61721268	16	14.0 - 24.0	검정색	400
61721269	20	18.0 - 26.0	검정색	250
61721258	30	26.0 - 34.0	검정색	250
61721259	40	32.0 - 42.0	검정색	250

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.