

SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - 셀프 랩핑 브레이드 슬리브

정보

간단하고 빠른 케이블 묶음



조립 시간



저중량



신뢰도



내온도성

장점

케이블은 SILVYN® SNAP 안팎에서 언제든지 가이드 할 수 있음

자체 랩핑

간단하고 빠른 케이블 묶음

케이블 정리

먼지에 대한 보호

응용 범위

간편한 케이블 보호

케이블과 전선의 묶음 및 가이드

Cable harness

제품 특성

마모저항성

유연한

자체 랩핑

세로 절단

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SNAP PET

제품 구성

폴리에스터 - 말아 올려진 PET 브레이드 측면

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
ETIM 5.0클래스 설명 : 편조 호스

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
ETIM 6.0 Class 설명: 속이 빈 편조 호스

요청시:

롤에 대량 용기
다양한 크기 제공

주의:

할로겐 및 카드뮴 프리
UL94 V-2에 따른 난연성

전달된 색상:

검정색, 회색, 주황색, 황색, 흰색

재료:

폴리에스터 - 말아 올려진 PET 브레이드 측면

온도 범위:

-55°C ~ +150°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SILVYN® SNAP PET

품번	공칭 (노미날) 크기	Clamping range in mm	색상	PU (m)
SILVYN® SNAP PET				
61721280	19	19.0 - 25.0	회색	2.5
61721281	19	19.0 - 25.0	주황색	2.5
61721282	19	19.0 - 25.0	검정색	2.5
61721283	19	19.0 - 25.0	백색	2.5
61721284	19	19.0 - 25.0	황색	2.5