SILVYN® ELR

SILVYN® ELR - 경질 PVC 나선형 및 다른 디자인의 플라스틱 나선형 보호 전선관

조립 시간

방수

장점
부드러운 내부로 인한 케이블 및 와이어의 간편한 조립
굴곡 움직임 가능
구김-저항성
SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 경우 완전 절연 시스템

응용 범위
기계 엔지니어링
차량 생산
자동 판매기 생산

제품 특성
유연한
부드러운 내부
안적적인 구조

제품 구성
통합된 단단한 PVC 나선형
수정된 연질 PVC 피복

기술 데이터
분류 ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® ELR

	ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스
인증:	IEC EN 61386-23
전달된 색상:	주황색색 (RAL 2008)
재료:	단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복
온도 범위:	-20°C ~ +70°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	SILVYN® MPC-M/MPC 90°M에 적합	SILVYN® MPC에 적합	SILVYN® MPC 90°에 적합	PU (m)
SILVYN® ELR 부드러운 버전							
61751600	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751601	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751602	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751603	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751604	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751605	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751606	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751607	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.