

SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - 경질 PVC 나선형 및 다른 디자인의 플라스틱 나선형 보호 전선관



조립 시간



내온도성

장점

고온 저항성
부드러운 내부로 인한 케이블 및 와이어의 간편한 조립
굴곡 움직임 가능
구김-저항성
SILVYN® MPC / MPC-M과 함께 사용할 경우 완전 절연 시스템

응용 범위

기계 엔지니어링
공작 기계
자동 판매기 생산
고온 응용 분야

제품 특성

고온 저항성
부드러운 내부
유연한
안정적인 구조

인증

UL FILENUMBER E308201
ECOLAB®

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELT

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준

제품 구성

통합된 단단한 PVC 나선형
수정된 연질 PVC 피복

주의

부드러운 버전 UL 인증 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스
인증:	IEC EN 61386-23
전달된 색상:	Blue (RAL 5012)
재료:	단단한 PVC 나선을 가진 부드러운 PVC 피복
온도 범위:	-20°C에서 +90°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® ELT

품번	공칭 (노미날) 크기	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	SILVYN® MPC-M/MPC 90°M에 적합	SILVYN® MPC에 적합	SILVYN® MPC 90°에 적합	PU (m)
SILVYN® ELT							
61751700	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751710	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751720	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751730	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61751740	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751750	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751760	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751770	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751780	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
61737312	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737313	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737314	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737315	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737316	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
61737317	32	28.0 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	10
61737318	40	35.0 x 41.0	80	40 x 1,5	36	36	10
SILVYN®ELT 부드러운 버전							
61751701	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751711	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751721	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751731	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751751	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751761	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751771	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751781	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

SILVYN® ELT

