

SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M - SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT용 전선관 연결



할로겐프리



기계적 저항성



조립 시간



내유성



최적 변형 방지



튼튼함



내온도성



자외선 저항

장점

다목적

빠르고 쉬운 조립

90° 각도로 설치 용이

응용 범위

보호 전선관과 조합:

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (나선형 매끄러운 전선관)

제품 특성

먼지 방지
습기 보호
높은 인장강도 및 확실한 기계적 보호력

인증

UL FILENUMBER E308201

제품 구성

미터법 연결 스레드
90°엘보우 통합된 전선관 연결

주의

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001178 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅
인증:	IEC EN 61386-23
전달된 색상:	검정색 (RAL 9005), UV 저항성 회색, RAL 7001
재료:	PA66 할로겐 프리
보호 평가:	나선형 전선관이 있는 IP 65 부드러운 전선관이 있는 IP 67 + IP 68 (2bar)
온도 범위:	-40°C ~ +120°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® MPC 90° M

품번	미터법 크기	명확한 오프닝 (mm)	SILVYN® SI에 적합	SILVYN® SP/SP-PU에 적합	SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR에 적합	피스 / PU
SILVYN® MPC 90° M 검정색						
55502480	16 x 1.5	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502481	20 x 1.5/1	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502482	20 x 1.5/2	14.5	-	16 x 20	20	10
55502483	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502484	32 x 1.5	24.5	-	-	32	10
55502485	40 x 1.5	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° M 회색						
55502458	16 x 1.5	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502459	20 x 1.5/1	10.5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502366	20 x 1.5/2	14.5	-	16 x 20	20	10
55502367	25 x 1.5	19	-	22 x 27	25	10
55502368	32 x 1.5	24.5	-	-	32	10
55502369	40 x 1.5	33	-	-	40	2