


SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - 케이블 클램프



최적 변형 방지

장점

인장 강도 보장
하나의 클램프로 다양한 전선관 크기 클램핑

응용 범위

조합:
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M

SILVYN® SSV/SSV-Z

제품 특성

클램핑의 다양한 범위

제품 구성

아연 도금 강철 링
웜 기어 구동

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
ETIM 5.0 클래스 설명 : 고정 클립

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
ETIM 6.0 Class 설명: 고정 브래킷

재료:

강철, 아연도금된

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® SCH

품번	제품 명칭	Clamping range in mm	SILVYN® SI에 적합	SILVYN® SP/SP-PU에 적합	피스 / PU
SILVYN® SCH					
52003130	10 - 16 S	10.0 - 16.0	7 x 9 / 9 x 12 / 11 x 14	10 x 14	100
52003140	12 - 20 S	12.0 - 20.0	13 x 16 / 14 x 18	12 x 16	100
52003160	16 - 25 S	16.0 - 25.0	18 x 22	16 x 20	100
52003170	20 - 32 S	20.0 - 32.0	23 x 28	22 x 27	100
52009050	25 - 40 S	25.0 - 40.0	23 x 28 / 32 x 38	30 x 36	100
52009061	35 - 50 S	35.0 - 50.0	32 x 38	38 x 44	50
52009040	40 - 60 S	40.0 - 60.0	-	45 x 51 / 50 x 56	25