


SILVYN® SP

SILVYN® SP - 회색 PVC 전선관







CE UKCA

기계적 저항성

방수

장점
기계적 충격 보호
먼지에 대한 보호
습기에 대한 보호

응용 범위
케이블 보호
추가적인 절연체
케이블과 전선의 묶음 및 가이드

제품 특성
유연한
안적적인 구조

제품 구성
단단한 PVC 내부 나선형
연질 PVC 외피

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

SILVYN® SP

인증:	IEC EN 61386-23
전달된 색상:	은회색 (RAL 7001)
재료:	부드러운 PVC 나선형의 딱딱한 PVC, SBR/NBR
온도 범위:	-15 °C에서 +60 °C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

품번	ID x OD mm	곡률 반경(mm)	SILVYN® SSV-M/SSVZ-M에 적합	SILVYN® USK-M에 적합	SILVYN® SSV/SSVZ에 적합	SILVYN® USK에 적합	SILVYN® SCH에 적합	PU ring (m)
SILVYN® SP								
61714000	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61714010	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61714020	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61714100	16.0 x 20.0	70	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61714110	22.0 x 27.0	90	25 x 1,5	25 x 1,5	16	21	20 - 32 S	25
61714120	30.0 x 36.0	140	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61714070	38.0 x 44.0	190	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25
61714080	45.0 x 51.0	240	50 x 1,5	-	42	-	40 - 60 S	25
61714090	49.0 x 56.0	250	63 x 1,5	50 x 1,5	48	48	40 - 60 S	25

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.