


SILVYN® USK

SILVYN® USK - PG 나사 전선관 연결



최대 진동 보호



조립 시간

장점

빠르고 쉬운 조립
진동 보호
추가 부품 불필요

응용 범위

보호 전선관과 조합:
SILVYN® FPS/ FD-PU

SILVYN® SP/SP-PU

실내 응용
약한 기계적 하중

제품 특성

커다란 렌치 크기

제품 구성

PG 연결 나사
6각형 이음고리
나사 슬리브
캡 너트

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® USK

주의

SILVYN® EE-K 내부 슬리브 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001178

ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅

전달된 색상:

은회색 (RAL 7001)

재료:

PP

보호 평가:

IP 54

온도 범위:

-10°C ~ +110°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SILVYN® USK

품번	PG 크기	SW 1/2 mm	전체 길이 mm	쓰레드(thread) 길이 (mm)	명확한 오프닝 (mm)	SILVYN® FD- PU/FPS에 적합	SILVYN® SP/SP- PU에 적합	피스 / PU
SILVYN® USK								
52005810	7	16.0 / 18.0	40	10	6	7 x 10	-	50
52005820	9	21.0 / 23.0	41	10	9	10 x 14	10 x 14	50
52005830	11	24.0 / 27.0	41	10	11	13 x 17	12 x 16	50
52005840	13.5	26.0 / 29.0	41	10	13	15 x 19	14 x 18	50
52005850	16	29.0 / 32.0	42	11	14.5	16 x 21	16 x 20	50
52005860	21	36.0 / 40.0	48	11	19.5	22 x 27	22 x 27	25
52005870	29	45.0 / 49.0	48	12	27	29 x 36	30 x 36	25
52005880	36	53.0 / 58.0	48	12	36	38 x 45	38 x 44	25
52005900	48	65.0 / 70.0	57	15	46	48 x 56	49 x 56	10