SILVYN® CNP NPT

SILVYN® CNP 전선관 글랜드는 SILVYN® CNP와 함께 사용하기 위해 니켈 도금 황동으로 제작

화학적 저항성 우수

내부식성

기계적 저항성

장점

화염 저지력
높은 인장 강도
높은 기계적 응력 용도
높은 화학-저항성

응용 범위

기계 엔지니어링
로봇-빌딩
자동 판매기 생산
수출

제품 구성

기본 바디는 주석도금된 표면의 케스트 강철로 만들어집니다. 내부 폴리아미드로 만들어지고 전선관을 포함. 내부 슬리부의 특별한 프로필은 유니온 너트에 의해 전선관 내부로 밀어넣어 집니다
O-링과 카운터 너트 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180

최근 업데이트 (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® CNP NPT

	ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
재료:	바디: 아연 도금된 표면의 주강 내부 슬리브: PA
보호 평가:	IP 67
온도 범위:	-45°C ~ +105°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® CNP NPT

품번	공칭 (노미날) 크기	SW (mm)	전체 길이 mm	SILVYN® CNP에 적합	피스 / PU
SILVYN® CNP 피팅					
55500400	1/2"	27	55	3/8"	1
55500410	1/2"	32	66	1/2"	1
55500420	3/4"	39	66	3/4"	1
55500430	1"	45	73	1"	1
55500440	1 1/4"	59	87	1 1/4"	1
55500450	1 1/2"	67	87	1 1/2"	1
55500460	2"	82	101	2"	1

최근 업데이트 (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.