Plug socket

케이블 타이 고정용 플러그 소켓



장점
Plug socket은 4,5 mm까지 케이블 타이 폭을위한 개구부를 가지며 유연하고 평평한 플러그 노우 즈로 인해 다양한 응용 분야에 사용 가능합니다

응용 범위
케이블 타이용 푸시 버튼 마운트
프린트 헤드는 적절한 드릴링 후 적절한 두께로 플레이트에 압착됩니다. 케이블 커넥터는 타이의 슬롯을 통과합니다
신속하고 안전한 장착 방법으로 제어 캐비닛 제조, 가전 제품, 자동차 및 사무 기기에 이상적인 플러그 인 소켓을 제공합니다.

주의
접착층으로 인한 권장하는 최소 작동 온도 : + 10 ° C

설계
케이블 타이: 2.8 / 4.8 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000449 ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이를위한 마운팅베이스 및 엘레멘트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000449 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더용 고정 소켓 및 요소
재료:	폴리아미드 6.6
온도 범위:	-40°C에서 +80°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

Plug socket

품번	Article description	색상	벽 두께 최대 (mm)를 위한 것	직경 (mm)	타이 폭 (mm)	무게 (g/100 피스)	피스 / PU
61724001	플러그 소켓10 x 66 NA	천연색	3.2	6.4 (M6)	4.5	25.2	100

최근 업데이트 (22.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.