DKK double clamp

DKK 케이블 및 도체 고정 용 더블 클램프



장점
케이블 코어의 이동성을 제한하지 않고 안전하게 보호
폭 넓은 클램핑 범위

응용 범위
리프트 제어 케이블용의 안정적이고 단순한 장착 클램프

주의
ÖLFLEX®설치 가이드라인 -LIFT RH 및 RS 리프트 제어 케이블은 부록 T5에서 찾을 수 있음

각 클램프의 최대 하중 : 800 N (80 kg)
수직 어셈블리만 해당

포함 사항
설치 액세서리로 임팩트 앵커, 나사 및 안전 디스크가 제공됨

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000127 ETIM 5.0 클래스 설명 : 고정 클립
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000127 ETIM 6.0 Class 설명: 고정 브래킷
온도 범위:	High mechanical load: +65°C Low mechaniical load: +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DKK double clamp

품번	제품 명칭	케이블 Ø (mm)	길이 x 폭 x 높이 (mm)	무게 (kg/피스)	피스 / PU
DKK					
52026010	DKK 18	15.0 - 18.0	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1
52026012	DKK 26	19.0 - 26.0	125.0 x 85.0 x 120.0	2	1

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.