

PEW 8.87 crimping pliers

PEW 8.87 독일 제조된 사각형 압착이 있는 절연 전도체 엔드 슬리브를 누르기 위한 압착 도구/펜치, 빠르고 신뢰성 있는 전면 삽입



장점

공간이 제한적인 곳의 가장 간단한 취급 용도 (제어 캐비닛, 기계류, 내부 배선)

다양한 직경 크기 제공:

0,08 -10 mm² (PEW 8.87)

0,08-16 mm² (PEW 8.87 Plus)

Made in Germany

레버리지 그림은 지속적인 작업을 위한 압착력을 향상시킵니다.

응용 범위

종단 슬리브(정사각형) 용 크림프 공구

원하는 덮개 크기로 자동 조절됨

4개의 프로필 된 크림핑 표면을 가진 사각형 크림핑 프로필

제품 특성

유광

제품 구성

PEW 8.87: 정면과 측면 이송 (최대 2,5 mm²)

PEW 8.87 Plus: 정면 이송

주의

길이가 16 mm 인 엔드 슬리브에 권장 - 긴 엔드 슬리브의 경우 PEW 8.185/8.186 (여러 압착이 필요함) 또는 PEW 12 공구를 적합한 인서트와 함께 사용 권장

최대 12 mm의 엔드 슬리브는 한 번만 누름, 긴 엔드 슬리브 (최대 20 mm 길이)는 최소한 두 번 누름

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 실드 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드

최근 업데이트 (26.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

PEW 8.87 crimping pliers

일반:

슬리브, 쉴드 연결

누르는 길이: 최대 16 mm

크리핑 프로파일: 정사각형

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

PEW 8.87 crimping pliers

품번	제품 명칭	mm ²	크리핑 프로필	무게 (kg)	길이 (mm)	피스 / PU
61813742	PEW 8.87	0.08 - 10	정사각형	0.475	190	1
61813744	PEW 8.87 Plus	0.08 - 16	정사각형	0.475	190	1