DRB 0505 + DRB 0115 crimping pliers

DRB 0505/DRB 0115: 비절연 블레이드 커넥터/패널 커넥터를 누르기위한 압착 펜치, 0,5-6mm2에서 2,8, 압착 프로파일: 롤러 프레스, 인체 공학적 디자인



신뢰도

장점
완벽한 프레스에 적은 힘이 필요합니다.
실수없는 압착을 위한 잠금 기능
확실하게 표시된 금형
최소 50,000 누르기 시험됨

응용 범위
롤 프레싱 플라이어, 2.8 커넥션의 비-절연 플랫 커넥터 용
레치가 있는 blade receptacle에 적용 가능

제품 특성
압착 작업이 중단될 필요성이 있을 시, 긴급 방출 가능

인증
DIN 표준 EN 60352-2에 따라 테스트

제품 구성
DRB 0505: 단면 범위: 0.05 - 0.5mm²

DRB 0115: 단면 범위: 0.1 - 1.5mm²

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드 슬리브, 쉴드 연결
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드 슬리브, 쉴드 연결
일반:	조절가능한 압착력

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DRB 0505 + DRB 0115 crimping pliers

주의:

크림핑 프로필: 롤러 압착

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

DRB 0505 + DRB 0115 crimping pliers

품번	제품 명칭	mm²	크림핑 프로필	블레이드커넥터	무게 (kg)	길이 (mm)	피스 / PU
61790930	DRB 0505	0.05 - 0.5	롤러 압착	2.8	0.35	192	1
61790940	DRB 0115	0.1 - 1.5	롤러 압착	2.8	0.35	192	1

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16