랫치가 있는 패널 커넥터

비절연 패널 커넥터/래치, 메일과 피메일, 황동 재질의 블레이드 커넥터





장점
다른 구성품들의 전기적 연결용

주의
올바른 공구의 선택은 도체의 교차 부분과 칼날의 연결점에 좌우됨.

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 ETIM 5.0 class 설명: 원형 플러그/플랫 소켓
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class 설명: 원형/플랫 커넥터
재료:	BM 638 M + B 638 F: 미가공 황동 BM-C 638 M + B-C 638 F: 황동 주석 도금
온도 범위:	Type M: max. +90 °C Type F: max. +110 °C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

랫치가 있는 패널 커넥터

품번	제품 명칭	mm²	UL 인증	블레이드 커넥션	I	L	적합한 크림프 인서트	피스 / PU
잠금 동적 절단 장착 블레이드 커넥터 (타입 M)								
63501020	BM 638 M	1 - 2.5	no	6.3 x 0.8	16	28	PEW 12.050	100
63501022	BM-C 638 M	4 - 6	no	6.3 x 0.8	16	28	PEW 12.751	100
잠금 탭 장착 블레이드 커넥터 소켓(타입 F)								
63501010	B 638 F	1.5 - 2.5	no	6.3 x 0.8	7.5	19	PEW 12.465	100
63501012	B-C 638 F	4 - 6	no	6.3 x 0.8	7.5	19	PEW 12.751	100

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.