

T 2288 pressing pliers

T 228: 케이블 러그 및 맞대기 커넥터용 플라이어, 10-25 mm², 압착 프로파일: 육각형, SEN 245010에 따라 테스트



장점

힘이 가해진 잠금은 완벽한 압착을 보장
현장 전기 작업자에게 유용
작은 크기

응용 범위

프레스 구리 접속 10 - 25 mm² 용도

프레스 튜브 케이블 러그 (KRT) 그리고 버트(butt)커넥터 용도

인증

표준 SS-EN61238-1 규격에 따른 테스트

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 class 설명: 압착 도구 케이블 러그, 케이블 엔드
슬리브, 쉴드 연결

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class 설명: 압착 도구 케이블 러그/커넥터, 코어 엔드
슬리브, 쉴드 연결

주의:

크림핑 프로파일: 팔각형

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

T 2288 pressing pliers

품번	제품 명칭	mm ²	크림핑 프로필	무게 (kg)	길이 (mm)	피스 / PU
61790961	T 2288	10 - 25	육각형	0.6	300	1